

Priključni regal z velikim razponom, globina 1000 mm, Višina/širina police: 2500/1785mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	991005 2500/1785
GTIN	4004514225450
Razred artikla	960

Opis

Izvedba:

Ogrodje je pocinkano. Po izbiri s pocinkanimi jeklenimi paneli debeline 25 mm ali z vezanimi ploščami. Različni tipi nosilnih prečk glede na potrebno nosilnost prekata (višina traverze 55 – 85 mm). Hira montaža z enostavnim obešanjem nosilnih prečk tipa ZG. **Nosilnost prekata** maksimalno 1050 kg, **nosilnost regalnega polja** maksimalno 3500 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:

nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 57 mm.

Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Možnost nakladanja in razkladanja z obeh strani regala.

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, **prašnata barva.**

Napotek:

- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 1200 mm, vendar le pri nosilnosti regalnega polja največ 2600 kg. Dopusno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**

- Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Nosilnost prekata	670 kg
Globina police	1000 mm
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	1842 mm
Material skladiščne ravni	Iverna plošča
Širina	1842 mm
Montaža kupca	da
Postavitev regala	Priključni regal
Število skladiščnih ravni z ivernimi ploščami	4
Višina	2500 mm
Širina police	1785 mm
Globina	1000 mm
Globina regala	1000 mm
Širina regala	1785 mm
Višina regala	2500 mm
Debelina plošče	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Značilnost blagovnega imena	globina 1000 mm
Vrsta izdelka	Regali s širokim razponom