



Samostoječa lestev s platformo, enostranska, Število stopnic vključno s platformo: 8



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 966272 8 |
| GTIN | 4003866404780 |
| Razred artikla | 96Z |

Opis

Izvedba:

Samostoječa lestev z zarobljenimi stopnicami z globino 80 mm. Velika delovna platforma z oblogo iz narebričene pločevine (380×390 mm). Odlagalna površina iz aluminija. Serijsko z 2 ročajema za varno vpenjanje in sestopanje. Optimalna stabilnost zaradi 2 trdnih trakov iz perlona za omejitve razmika (od 5 stopenj).

Standard:

EN 131.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Višina platforme brez ograje | 2,07 m |
| Število stopnic vključno s platformo | 8 |
| Standard | EN 131 |
| Z odlagalno polico | da |
| Globina platforme | 390 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Pohodnost | enostranska |
| Masa | 17 kg |
| Globina prečke/stopnice | 80 mm |
| Delovna višina pribl. | 4,1 m |
| Oprijemalo | 2 |
| Širina platforme | 380 mm |
| Varovalo pred prekomernim razširjanjem | 2 izredno čvrsta traka iz perlona |
| spodnja zunanja širina | 0,74 m |
| Nosilnost lestve | 150 kg |
| Princip dveh prostih rok | da |
| Varno stopanje | da |
| Vrsta izdelka | Lestve z platformo |