

Garant**Garnitura kratkih svedrov HSS-E art. 113260, v kaseti, TiAlN, Tip: 1-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	113760 1-10
GTIN	4045197008480
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Sestavljena iz kratkih svedrov art. 113260.

Natančne izvrtine zaradi **visoke točnosti krožnega teka** in **posebnega profila utora za odrezke**.

Od velikosti 2,4 mm s konico oblike C.

Prednosti:

Idealni svedri za izvrtine manjših globin (pribl. 2 – 4 × D) na NC-strojih in avtomatih.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Število rezil Z: 2

Območje vrtanja: 1 - 10 mm

Število svedrov: 19

Korak premera svedrov: 0,5 mm

Tehnični opis

Območje vrtanja	1 - 10 mm
Število svedrov	19

Korak premera svedrov	0,5 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 1897
Toleranca nazivnega \varnothing	h8
Kot konice	130 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	56 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	37 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	31 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	6 m/min	S
CuZn	pogojno primerno	100 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 8 mm	113260 8
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	113260 9,5
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	113260 1,5
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	113260 7,5
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	113260 5,5
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	113260 2,5
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 10 mm	113260 10
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 1 mm	113260 1
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 9 mm	113260 9
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 5 mm	113260 5
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 3 mm	113260 3
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	113260 8,5
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 7 mm	113260 7
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	113260 4,5
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	113260 3,5
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	113260 6,5
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 4 mm	113260 4
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 2 mm	113260 2
Kratki sveder HSS-E Ø DC h8 6 mm	113260 6