



## Vbodna žaga, Tip: 723415



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078210 723415
GTIN	4014586839332
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Robustne in univerzalno uporabne vbodne žage s kovinskim ohišjem gonila in z zaščito pred preobremenitvijo.

Robustna vbodna žaga za kovino za **natančne reze** tudi v materiale, ki jih je težko rezati (npr. INOX).

- **Zelo miren tek zaradi natančno uravnotežene mase.**
- **Kot vpetja žaginega lista omogoča odlično odvajanje odrezkov podobno kot nihalni hod.**
- **Preklop odvajanja odrezkov – sesanje ali odpihovanje.**

#### Obseg dobave:

Vključno z zaščitno ploščico.

Vključno z listom za žago.

#### Napotek:

Liste za vbodne žage najdete pod art. 588800.

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073808–073840.

Oznaka proizvajalca: ASTE 638

Poraba moči: 450 W

Število hodov: 1050 - 2600 min<sup>-1</sup>

Maksimalna debelina žaganja v jeklo: 10 mm

Maksimalna debelina žaganja v INOX: 6 mm

Nihalni hod: spremenjen

## Tehnični opis

Maksimalna debelina žaganja v jeklo	10 mm
Primerni žagini listi	Po ponudbi
Posebnosti	Togo vodilo, univerzalna uporaba
Oznaka proizvajalca	ASTE 638
Maksimalna debelina žaganja v INOX	6 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Masa	2,2 kg
Poraba moči	450 W
Nihalni hod	spremenjen
Število hodov	1050 - 2600 min <sup>-1</sup>
Izvedba	Palična oblika
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Žaga

## Pribor

Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118AF	588400 T118AF
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T318A	588400 T318A
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118A	588400 T118A
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T318B	588400 T318B
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T127D	588400 T127D
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118AHM	588400 T118AHM
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118B	588400 T118B