

**Odrezovalnik, Tip: 723239****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078111 723239
GTIN	4014586869926
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:**

- **Zelo ugodni obratovalni stroški zaradi dolge življenjske dobe žiga in matrice.**
- **Sistem hitrega vpenjanja QuickIN za hitro zamenjavo žiga in matrice brez uporabe orodja.**
- **Možnost spreminjanja smeri odrezovanja brez uporabe orodja.**
- **Idealni za globoko zarobljeno trapezno pločevino do 160 mm.**

Napotek:

Primerne akumulatorske baterije najdete pod št. 073851 do št. 073858 oz. osnovne garniture pod št. 073863 do št. 073867. Polnilniki akumulatorjev pod št. 073866.

Tehnični opis

Poraba moči	350 W
Rezalna hitrost	2,7 m/min
Masa	1,9 kg
Širina reza	5 mm

Polmer najmanjše krivulje	70 mm
Maksimalna debelina jeklenega materiala 400 N/mm ²	1,6 mm
Število hodov	1500 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	BLK 1.6LE
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Maksimalna debelina jeklenega materiala 800 N/mm ²	0,7 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Odrezovalnik