

Garant**Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 2,7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	114500 2,7
GTIN	4045197019721
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:****Ojačano jedro.**

S koničenjem oblike C.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tehnični opis

Nazivni Ø D _c	2,7 mm
Število rezil Z	2
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm ²	0,02 mm/v
Dolžina utorov L _c	33 mm
Toleranca nazivnega Ø	h8
Ø držala D _s	2,7 mm
Celotna dolžina L	61 mm
Standard	DIN 338
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	29 mm
Kot konice	130 stopinj
Držalo	cilindrično držalo
Prevleka	TiAlN

Rezalni material	HSS E
Kot spirale	35 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	37 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	6 m/min	S
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		