

Honeywell
MILLER**Premični zaustavljajnik padca Titan, Dolžina vodilne vrvi: 10 m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	098140 10
GTIN	7312550111901
Razred artikla	09A

Opis**Izvedba:**

TITAN. Obstojna in trpežna konstrukcija iz **nerjavnega jekla**. Vrv iz poliamida dolžine 10 m (d = 12 mm) s povezovalnim delom dolžine 0,3 m. Vponka z zevom 30 mm in samodejna vponka z zevom 18 mm. Samodejna blokada ob padcu.

Standard:

EN 353-2

Masa: 1,65 kg

Vponka: Samodejna vponka

Tehnični opis

Dolžina vodilne vrvi	10 m
Standard	EN 353-2
Masa	1,65 kg
Vponka	Samodejna vponka
Vrsta izdelka	Zaustavljajnik padca

