



Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm, Ø DC: 28mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	119000 28
GTIN	4014586240152
Razred artikla	03G

Opis

Izvedba:

Svedri za vrtanje z jedrom, **iz visokozmogljive karbidne trdine**, z vpenjalom QuickIN.

Celotna dolžina: 77 mm pri vseh velikostih svedrov.

Primerno za:

Sistem hitre zamenjave orodja brez uporabe ključev.

Primerno za FEIN vrtalne enote za vrtanje z jedrom, z adapterjem pa tudi za naprave drugih proizvajalcev. Sveder odreže le ozek obroč materiala, zaradi tega pribl. 40 – 60 % prihranka časa.

Obseg dobave:

Brez centrirnega zatiča.

Napotek:

Naprave za vrtanje z jedrom FEIN glejte art. 076520/ 076524/076526 kataloška skupina 0 – delavniški pribor.

Pri uporabi svedrov za vrtanje z jedrom art. 119010 in 119000 je potreben centrirni zatič art. 119019.

Tehnični opis

Nazivni Ø D _c	28 mm
Rezalni material	HM
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Žage za luknje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al > 10% Si	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		