



## Rezilo za krožni izrez, kompletno (brez varnostnega obroča) opremljeno z 1 zakrivljenim nožem HSS-E art. 119550, Tip: LILIPUT



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	119500 LILIPUT
GTIN	4033591019201
Razred artikla	16B

### Opis

#### Izvedba:

Rezilo za krožni izrez v kompletu (brez varovalnega obroča) opremljen z 1 prečnim nožem HSS/E (art.119550) za vlečni rez, brez zatikanja noža.

#### Uporaba:

Na stacionarnih vrtalnih strojih za natančen izrez lukenj oz. plošč.

#### Napotek:

Za izrez obročev se lahko pri velikostih 00/.. in 00A natakne več držal.

### Tehnični opis

Ø centrirnega svedra	5 mm
Velikost izreza z 1 nožem	18 - 80 mm
Ø držala	10 mm
Vrsta izdelka	Orodja za krožni izrez

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		