



Rezilo za krožni izrez, kompletno (brez varnostnega obroča) opremljeno z 1 zakrivljenim nožem HSS-E art. 119550, Tip: 00/12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	119500 00/12
GTIN	4033591019218
Razred artikla	16B

Opis

Izvedba:

Rezilo za krožni izrez v kompletu (brez varovalnega obroča) opremljen z 1 prečnim nožem HSS/E (art.119550) za vlečni rez, brez zatikanja noža.

Uporaba:

Na stacionarnih vrtilnih strojih za natančen izrez lukenj oz. plošč.

Napotek:

Za izrez obročev se lahko pri velikostih 00/.. in 00A natakne več držal.

Tehnični opis

Ø centrirnega svedra	6 mm
Velikost izreza z 1 nožem	30 - 200 mm
Ø držala	12 mm
Vrsta izdelka	Orodja za krožni izrez

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		