

Garant**Momentni ključ brez skale z dvosmerno ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 320Nm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 657460 320 |
| GTIN | 4045197996022 |
| Razred artikla | 61E |

Opis**Izvedba:**

Enoročni momentni ključ brez skale za nastavljanje. Nastavitev zelene vrednosti navora z orodjem za nastavljanje št. 657452 vel. 1 v povezavi z ustrezno napravo za preizkušanje. Fiksno vgrajena **dvosmerna raglja** z izmetačem – **za zatezanje v desno in levo**. Momentni ključ samo za zatezanje v desno.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje vijčnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 2% od nastavljene vrednosti.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

l_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Tehnični opis

| | |
|--|--|
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno |
| Maksimalni vrtilni moment | 320 Nm |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % |
| Masa | 1200 g |
| Območje vrtilnega momenta | 60 - 320 Nm |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col |
| Preklop odčitavanja | Nm |
| Merilni postopek | Vrtilni moment |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno |
| Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) |
| Celotna dolžina L | 672 mm |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L ₃] | 577 mm |
| Povratne informacije | izklopilno |
| Kalibriranje | O6 |
| Kalibriranje | O7 |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne |
| Signalizacija sproženja | Haptično |
| Signalizacija sproženja | Haptično |
| Merilno orodje | (mehansko) |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |

Storitve

| | |
|---|-------------|
| Nastavljanjemomentnega ključa brez skale Tip SET | 020080 SET |
| Kalibriranje in nastavitevMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 400 Nm | 020090 400 |
| | 020020 1000 |

DAkkS-kalibriranje Momentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm

DAkkS kalibriranje in nastavitev Momentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm

020190 1000

Pribor

Ključ za nastavljanje vrtilnega momenta Tip 1

657455 1