



Delovni jopič do pasu Highline, skrilavec/črne barve, Konfekcijska velikost DE: 90



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 091312 90 |
| GTIN | 4030913068121 |
| Razred artikla | 06I |

Opis

Izvedba:

Nova, moderna kolekcija z veliko svežine **Highline**, iz kakovostne neprepustne mešane tkanine, ki je odporna proti opraskanju, v tribarvnem dizajnu. Kontrastne barve iz zelo odporne tkanine Canvas. Za velike obremenitve zaradi trojnih šivov na vseh obremenjenih točkah. S številnimi uporabnimi detajli, kot sta npr. žepa za mobilni telefon ali zložljivi meter ter pas z regulacijo širine.

Delovni jopič do pasu z raztegljivo gubo na hrbtu in gumijasto vrvico v pasu za optimalno udobje nošenja.

- **Dva prsna žepa s samopritrdilnim poklopcem.**
- **Zakrita prednja zadruga.**
- **Žep za mobilni telefon na levem rokavu.**
- **Dva prišita stranska žepa.**
- **Nastavljive manšete s samopritrdilnim trakom.**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Delovni jopič v kombinaciji barv **modra/mornarsko modra** pod art. 091311.

Tehnični opis

| | |
|--|--|
| Stranski žepi | prišit |
| Zapiranje jopiča | Zadrga |
| Število prsnih žepov s samopritrdilnim poklopцем | 2 |
| Število stranskih žepov | 2 |
| Zaključek rokavov | Nastavljive manšete s samopritrdilnim trakom |
| Položaj žepa za mobilni telefon | na levem rokavu |
| Skrita zadrga | da |
| Konfekcijska velikost DE | 90 |
| Velikost FR | 38L |
| Raztezne gube na hrbtu | da |
| Zaključek pasu | Gumijast trak v pasu |
| Velikost IT | 38L |
| Serija | Highline |
| Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil |
| Velikost ES | 38L |
| Spol | moški |
| Sestava tkanine | 65 % poliester |
| Sestava tkanine | 35% bombaž |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 285 g/m ² |
| Standard za oblačila | UV-standard 801 |
| Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 |
| Pranje | 60 °C, pisano perilo |
| Beljenje | brez beljenja |
| Kemično čiščenje | Čiščenje s perkloretilenom |
| Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) |
| Loki | vroče, do največ 200 °C |
| Barva | skrilavec/črne barve |

Vrsta izdelka

Delovni jopič