

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M36X0,35****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130010 M36X0,35
GTIN	4062406013530
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	200 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	36 mm
4-kotno držalo □	22 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX

Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Globine navoja	90 mm
Število rezil Z	4
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	0,35 mm
Ø osnovne izvrtine	35,65 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	28 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M36×0,35
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri