

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, MF: M26X1,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130015 M26X1,75
GTIN	4062406019990
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	26 mm
Korak navoja	1,75 mm
Ø držala D _s	18 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	14,5 mm
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	24,25 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX

Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Število vpenjalnih utorov	4
Globine navoja	65 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M26×1,75
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri