

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 1.3/8-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130035 1.3/8-18
GTIN	4062406040260
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	34,925 mm
Ø osnovne izvrtine	33,7 mm
Korak navoja	1,411 mm
4-kotno držalo □	22 mm
Korakov na colo	18
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	28 mm
Globine navoja	69,85 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Vrsta navoja	UNEF

Velikost navoja	1.3/8-18 UNEF
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri