

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, Tip: 3/4-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130035 3/4-14
GTIN	4062406039660
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	1,814 mm
Standard	DIN 376
Korakov na colo	14
Ø osnovne izvrtine	17,4 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Ø držala D _s	14 mm
Globine navoja	38,1 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	125 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	19,05 mm
Število rezil Z	3
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	3/4-14 UNS
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri