

Garant
Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.11/16-12

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130040 1.11/16-12
GTIN	4062406045111
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo □	29 mm
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Korak navoja	2,117 mm
Ø navoja	42,86 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	40,85 mm
Globine navoja	107,15 mm
Celotna dolžina L	220 mm
Ø držala D _s	36 mm
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	12
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	1.11/16-12 UN
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri