

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 1-14
GTIN	4062406044374
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø držala D _s	20 mm
Globine navoja	63,5 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	16 mm
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	160 mm
Ø osnovne izvrtine	23,75 mm
Ø navoja	25,4 mm
Število rezil Z	4
Korakov na colo	14
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	1,814 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	1-14 UNS
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri