

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.1/16-8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 1.1/16-8
GTIN	4062406044459
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo □	16 mm
Ø držala D _s	20 mm
Ø osnovne izvrtine	24 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Korak navoja	3,175 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korakov na colo	8
Globine navoja	67,5 mm
Število rezil Z	4
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Ø navoja	26,99 mm
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	1.1/16-8 UN
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri