

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.1/2-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 1.1/2-12
GTIN	4062406049393
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø navoja	38,1 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm
Globine navoja	95,25 mm
Korak navoja	2,117 mm
4-kotno držalo □	24 mm
Ø osnovne izvrtine	36 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Število rezil Z	4
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	4
Korakov na colo	12
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	1.1/2-12 UNF
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri