

**Garant**
**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.13/16-8**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 1.13/16-8
GTIN	4062406049720
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	29 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Ø osnovne izvrtine	43 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Korak navoja	3,175 mm
Ø navoja	46,04 mm
Korakov na colo	8
Globine navoja	115,1 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	36 mm
Število rezil Z	4
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	1.13/16-8 UN
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri