

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 11/16-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 11/16-20
GTIN	4062406048549
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Ø navoja	17,462 mm
Korakov na colo	20
Število vpenjalnih utorov	4
Celotna dolžina L	125 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Ø držala D _s	14 mm
Globine navoja	43,7 mm
Število rezil Z	4
Korak navoja	1,27 mm
Ø osnovne izvrtine	16,25 mm
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	11/16-20 UN
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri