

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 7/8-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 7/8-12
GTIN	4062406048747
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korakov na colo	12
Ø držala D _s	18 mm
Globine navoja	55,56 mm
Ø osnovne izvrtine	20,2 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	22,225 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	2,117 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	7/8-12 UN
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri