

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.1/2-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1.1/2-18
GTIN	4062406051600
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korakov na colo	18
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Število rezil Z	4
Ø navoja	38,1 mm
Globine navoja	95,25 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Ø osnovne izvrtine	36,9 mm
Korak navoja	1,411 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	24 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	1.1/2-18 UNEF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri