

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 7/8-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 7/8-14
GTIN	4062406050979
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	22,225 mm
Celotna dolžina L	140 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Korak navoja	1,814 mm
Globine navoja	55,56 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	18 mm
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Korakov na colo	14
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	20,4 mm
Vrsta navoja	UNF-LH

Velikost navoja	7/8-14 UNF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri