

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.3/16-8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1.3/16-8
GTIN	4062406051303
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	22 mm
4-kotno držalo □	18 mm
Število rezil Z	4
Globine navoja	75,4 mm
Ø osnovne izvrtine	27,2 mm
Korakov na colo	8
Celotna dolžina L	180 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Ø navoja	30,162 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	3,175 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.3/16-8 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri