



Mini držalo za ER-vpenjalne stročnice cilindrično, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300684 11
GTIN	4045197700827
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Cilindrična držala, vklj. z ER-matico.

Na voljo je skožnja izvrtina za notranje hlajenje.

Uporaba:

Za podaljševanje vpenjalnih glav v glavah za prijemalno površino oz. v glavah za vpenjalne stročnice.

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ art. 309680 – 309740.

ER-vpenjalne stročnice art. 308878 – 309434, nadomestna ER-mini matica art. 309580; 309650.

Napotek:

Ni primerno za nakrčevalne postopke.

Tehnični opis

L ₂	19 mm
Ø držala d	16 mm
Vpenjalna širina	0,5 - 7 mm
Dolžina držala L ₁	140 mm
za ER-vpenjalne stročnice	11 mm
Zunanji Ø D	16 mm
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 6-delna, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mms tesnilom	309014
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309418 12
ER-Mini-vpenjalna matica za ER 25	309650 25
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309425 4,5
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308986 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308930 3
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309378 6
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309379 17
ER-vpenjalna matica za ER 32	309580 32
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308992 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308981 3
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309370 5
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309378 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309402 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308960 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309402 4,5
	308962 4

ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309448 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309413 6
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309370 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308930 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309418 18
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308921 7
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308959 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308981 19
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309376 18
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	309419 22
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309418 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308941 2
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309378 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309411 10
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 23-delna, 4-26 mm	309320
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309404 6
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm	309379 26
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308946 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309411 12
	308986 3

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309376 19
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308941 8
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309430 2,8
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm	309379 23
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309402 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308960 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308918 6
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309375 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309002 17
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309404 3,5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309376 16
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309447 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308881 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308960 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308881 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309419 18
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309001 5
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309374 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308916 11
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309376 15
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309000 15

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309379 25
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309445 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309000 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309001 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308918 7
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309373 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308960 2
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	309379 22
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309378 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308941 3
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309374 5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	309368 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308981 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308959 3
ER-Mini-vpenjalna matica za ER 11	309650 11
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309445 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308901 1
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308992 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308911 4
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309378 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308920 7
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308962 12
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309378 16

ER-vpenjalna matica za ER 20	309580 20
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308962 8
ER-vpenjalna maticaHigh Speed za ER 25	309610 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308901 1,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308941 16
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309376 12
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309447 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308960 4
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309448 8
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308959 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309409 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308906 4
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309379 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm	308990 23
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309418 16
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309365 3
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309371 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308981 16
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308959 9
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309448 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309416 12
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 1–7 mm	309155

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309409 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309000 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309414 8
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309376 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309002 20
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308946 9
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309448 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308918 2
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309374 13
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309414 6
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309379 16
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	308992 22
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308981 11
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309379 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309040 15
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309416 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309403 3,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309419 25
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mms tesnilom in brizgalnimi šobami	309245
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5,5 mm	308881 5,5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309379 14

ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308921 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309418 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm	309040 24
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309372 4
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309371 8
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309377 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309040 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308941 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309413 14
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309374 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308901 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308981 10
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308986 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309411 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308930 5
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 4–16 mms tesnilom	309022
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309377 19
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309376 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308981 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309040 4
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3–20 mms tesnilom in brizgalnimi šobami	309285

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HPs tesnjenjem (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309432 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308930 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309002 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	308881 3,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308992 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309000 13
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 9-delna, 1-5 mm	309008
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308920 2
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309419 8
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309445 2,8
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308941 13
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309378 20
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309370 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308881 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309403 7
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mms tesnilom	309284
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309375 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309411 16
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308962 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309409 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309416 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309409 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309418 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309413 12
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309374 7
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309379 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308960 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308878 5
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309374 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308941 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309414 10
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308992 8
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309377 18
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309379 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309040 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309000 14
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309376 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309416 7
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309377 16
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309448 4

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308930 1
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309377 17
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309377 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309413 9
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309448 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309414 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308911 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308878 1,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309040 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308901 8
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309375 12
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309432 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309403 2,8
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309001 10
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2–16 mms tesnilom	309244
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308981 15
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309001 17
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308916 12
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mms tesnilom	309164
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm	309040 21
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309373 8

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309376 14
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309371 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308946 3
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm	309379 24
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309409 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308921 5
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 16	309612 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	308990 22
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309000 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308981 7
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308922 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308981 17
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309416 18
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308906 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309418 14
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308986 5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308962 15
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308946 12
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308946 6
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309379 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309000 18

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309447 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309416 16
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309377 13
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309373 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308911 2,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309002 14
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309448 10
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309371 4
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309001 13
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309447 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308960 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309040 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308960 7
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309374 4
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308916 5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309368 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308960 3
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308962 16
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308962 13
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309381 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308990 14

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308941 2,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309404 8
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308882 5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308916 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308960 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309419 12
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309370 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308981 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309406 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308881 2,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308922 5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309365 4
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308916 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308986 20
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309425 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309001 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309419 20
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308959 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309000 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308990 9
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 8-delna, 4–16, 20 mms tesnilom	309026

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309416 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308990 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308911 6
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm	309160
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308946 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309414 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309000 17
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309376 4
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309001 12
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309001 11
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309374 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309414 20
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309368 5
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309375 8
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309430 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309406 3,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309000 19
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309001 15
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm	309024
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308921 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308918 1

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309368 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309040 17
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308878 2
ER-vpenjalna matica za ER 16	309580 16
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309374 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308990 18
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308946 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308990 11
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309449 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308922 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308901 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308920 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308922 4
ER-vpenjalna maticaza tesnilne obročke za ER 32	309615 32
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309379 19
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309374 15
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm	309379 21
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308941 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309404 7
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308906 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308906 3
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309379 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309418 4,5

ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308946 13
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308882 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309411 4,5
ER-vpenjalna maticaza tesnilne obročke za ER 16	309615 16
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308986 17
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308981 13
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309430 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309402 8
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mms tesnilom in brizgalnimi šobami	309165
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309040 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308990 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	308878 3,5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309376 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308918 4
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309370 10
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308921 4
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309376 8
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309445 3
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309375 14
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309378 18
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309406 6

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309370 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308990 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308920 9
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309445 5
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308959 13
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309372 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308941 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309406 4,5
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm	309012
ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308962 5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309379 20
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309374 16
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308959 4
ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309002 12
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309365 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308990 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309406 9
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308986 7
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309369 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308911 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309040 19
	309377 6

ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309002 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308959 10
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309373 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309411 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308981 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308878 3
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309369 6
ER-Mini-vpenjalna matica za ER 20	309650 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309406 8
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309430 10
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 32	309612 32
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308990 15
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	309365 1
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309001 7
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308986 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309402 2,8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308911 10
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309376 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	308990 25
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 12-delna, 2–13 mm	309200
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308911 12
	309381 25

ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308878 2,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308918 3
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308992 18
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 23-delna, 4-26 mm	309028
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309002 10
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309377 4
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HPs tesnjenjem (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309365 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309416 9
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 40	309612 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309373 2
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309371 7
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309001 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309040 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm	309040 26
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309448 14
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309376 17
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309432 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308981 9
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	309370 1
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308959 6

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309001 3
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309002 15
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309368 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309040 25
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309419 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308986 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309409 16
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309445 4
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309002 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308881 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308930 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	308881 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309413 7
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309374 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308920 5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309001 19
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308986 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308962 14
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308921 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309001 16

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 13-delna, 1–7 mm	309010
ER-vpenjalna maticaza glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 32	309617 32
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309370 2
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HPs tesnjenjem (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308881 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309040 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309402 4
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308986 6
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm	309240
ER-vpenjalna maticaHigh Speed za ER 32	309610 32
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309418 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308960 13
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309432 7
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308959 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309000 5
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309374 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308990 8
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309372 8
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308921 10
ER-Mini-vpenjalna matica za ER 16	309650 16
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308962 7
	309447 3

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308911 1,5
ER-vpenjalna maticaza tesnilne obročke za ER 40	309615 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309419 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309414 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308911 2
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308986 14
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309370 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309418 11
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309377 9
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309376 7
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309379 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309403 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308911 1
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309368 6
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309379 7
ER-vpenjalna maticaza tesnilne obročke za ER 25	309615 25
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309409 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309413 10
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309445 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308930 12
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309378 4

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308878 4
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309374 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309418 7
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309373 15
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309379 4
ER-vpenjalna maticaza glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 16	309617 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308911 7
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309445 3,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308906 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308960 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309419 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308981 14
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309379 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308901 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308962 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309414 14
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309001 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308992 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309403 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309411 11
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309002 11

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308930 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309413 4,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309001 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308990 19
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309040 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308901 3
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308959 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309419 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309411 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309002 13
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309377 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308930 8
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309447 6
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309371 3
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309002 3
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309375 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308990 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308911 8
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309373 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308990 17
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308901 4
	308922 6

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	308992 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309000 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308930 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6,5 mm	308881 6,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309402 3,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309403 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308981 18
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309448 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308990 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308930 2
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309001 18
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308962 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308990 20
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309373 5
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mms tesnilom	309018
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308881 1,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm	308990 24
ER-vpenjalna maticaza glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 25	309617 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308941 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308920 3
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308946 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308960 12

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309000 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308930 11
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309373 14
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309002 19
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309376 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309416 11
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308906 7
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309447 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308881 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309416 14
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309002 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308941 12
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309379 13
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309425 2,8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308960 10
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 40	309610 40
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309377 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308918 5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308946 15
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308911 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308946 16

ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308959 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309000 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308920 1
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308992 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308911 3
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309368 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308911 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309413 8
ER-vpenjalna maticaza glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 40	309617 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm	308990 21
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309403 4,5
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308946 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309040 12
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309373 6
ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308922 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308920 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308981 20
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308986 15
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309406 4
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309373 3
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308946 8
ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309002 18

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308882 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308986 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309040 5
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309369 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309409 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309419 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308916 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308986 19
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309377 14
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308962 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308941 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309419 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308901 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309409 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309414 16
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 16	309610 16
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm	309280
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308901 9
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309371 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309002 7

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309040 11
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308922 10
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309369 3
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309371 9
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309448 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308930 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308878 1
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309377 15
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308916 7
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308916 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309409 14
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308992 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309404 4,5
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309377 3
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309448 9
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309432 4,5
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309377 11
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309376 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309406 7

ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308959 5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309379 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309402 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309414 4,5
ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308922 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308941 6
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309447 10
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309425 3,5
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308986 16
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309447 3,5
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308906 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309040 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	309040 22
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309414 12
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308906 8
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309432 9
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309430 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309000 8
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309376 2
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309376 3
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309373 12

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	308878 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309418 8
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308946 5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308916 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308901 2,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309000 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309001 14
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309430 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309413 11
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309430 6
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309447 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308960 15
ER-Mini-vpenjalna matica za ER 8	309650 8
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309373 4
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308986 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308990 16
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309002 16
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309432 11
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309373 16
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309377 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm	309040 23

ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308921 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309411 14
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309430 3,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308881 1
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308916 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309416 6
ER-vpenjalna matica za ER 25	309580 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309000 20
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309432 12
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308986 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308920 10
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309373 11
ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308962 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308981 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm	308990 26
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 12-delna, 2-13 mm	309016
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308990 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309414 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309411 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309040 16
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309377 10
	309381 20

ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni
Ø vpenjanja d 14 mm

309419 14

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

308941 9

ER-vpenjalna matica za ER 40

309580 40

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3
mm

308882 3

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

309000 4

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

308920 8

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni
Ø vpenjanja d 8 mm

309416 8

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309002 8

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm

308901 2

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

309370 9

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm

308941 15

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni
Ø vpenjanja d 9 mm

309403 9

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm

309379 15

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15
mm

308959 15

ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 25

309612 25

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø
vpenjanja d 2,5 mm

309399 2,5

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø
vpenjanja d 4,5 mm

309399 4,5

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø
vpenjanja d 2,8 mm

309399 2,8

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø
vpenjanja d 6 mm

309399 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø
vpenjanja d 3,5 mm

309399 3,5

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø
vpenjanja d 4 mm

309399 4