

FAHRION®
FAHRENDEN PROTECT**ER-vpenjalna stročnica, ER 25, Nazivni Ø vpenjanja d: 15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308941 15
GTIN	2050001764713
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena.

Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Napotek:

Premostitev vpenjalnega Ø je vedno do 1 mm manjša, npr. Ø 10–9 mm, razen pri Ø 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	15 mm
Trn za rezkarje	ER 25
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Tip	430 E
Zunanji Ø D	26 mm

Celotna dolžina L

34 mm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava