

Garant**Pritezni vijak z notranjim hlajenjem, za Ø trna: 27mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	575096 27
GTIN	4062406057077
Razred artikla	53D

Opis

Izvedba:

Pritezni vijak (pocinkan), z notranjim 6-kotnikom. **Z izvrtinami za hladilno sredstvo.**

Uporaba:

Za vpenjanje krožnih in krožnikastih ščetk GARANT. **Upoštevajte zatezni moment.**

Tehnični opis

Ø glave	50 mm
priporočeni zatezni moment	25 Nm
Zev ključa	8 mm
za Ø trna	27 mm
Debelina glave K	8,5 mm
Navoj M	M12
Vrsta izdelka	Pritezni vijak

