

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 4–16 mm s tesnilom, ER 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309022
GTIN	2050001766090
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena.

Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

S tesnilom.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Obseg dobave:

V leseni škatli, korak 2 mm.

Natančnost krožnega teka: $\leq 5 \mu\text{m}$

Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER 25
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	$\leq 5 \mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

