

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTECTUM**ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom, ER 20, Nazivni Ø vpenjanja d: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309406 10
GTIN	2050001768063
Razred artikla	39Y

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.

S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 60 barov).

**Zaščita proti koroziji FAHRION®:**

- **vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena, tudi funkcionalne površine.**
- **Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.**

**Primerno za:**

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

**Napotek:**

**Vpenjalne stročnice FAHRION®** podobne ISO 15488-A.

**Tehnični opis**

Nazivni Ø vpenjanja d	10 mm
Trn za rezkarje	ER 20
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm

Tip	4276 E
Zunanji Ø D	20,7 mm
Celotna dolžina L	31,5 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava