

FAHRION®
FAHRION® PROTECT
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E, ER 16

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309390
GTIN	2050001764638
Razred artikla	39Y

Opis
Izvedba:

Sistemski krožni tek in natančnost ponavljanj **3 µm** (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.

Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Primerno za :

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Napotek:

- **Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.**
- **Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).**

Natančnost krožnega teka: ≤ 2 µm

Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER 16
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	≤ 2 µm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava