

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTECTUM**ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom, ER 20, Nazivni Ø vpenjanja d: 7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309406 7
GTIN	2050001767387
Razred artikla	39Y

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.

S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 60 barov).

**Zaščita proti koroziji FAHRION®:**

- vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena, tudi funkcionalne površine.
- Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

**Primerno za:**

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

**Napotek:**

**Vpenjalne stročnice** FAHRION® podobne ISO 15488-A.

**Tehnični opis**

Nazivni Ø vpenjanja d	7 mm
Trn za rezkarje	ER 20
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm

Tip	4276 E
Zunanji Ø D	20,7 mm
Celotna dolžina L	31,5 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava