

FAHRION®
FAHRENDEN PROTECTUM**ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom, ER 20, Nazivni Ø vpenjanja d: 3,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309406 3,5
GTIN	2050001765529
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.

S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 60 barov).

Zaščita proti koroziji FAHRION®:

- vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena, tudi funkcionalne površine.
- Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Napotek:

Vpenjalne stročnice FAHRION® podobne ISO 15488-A.

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	3,5 mm
Trn za rezkarje	ER 20
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm

Tip	4276 E
Zunanji Ø D	20,7 mm
Celotna dolžina L	31,5 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava