

FAHRION®
FAHRION® PROTECTUM**ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom, ER 25, Nazivni Ø vpenjanja d: 8mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309409 8 |
| GTIN | 2050001766908 |
| Razred artikla | 39Y |

Opis**Izvedba:**

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.

S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 60 barov).

Zaščita proti koroziji FAHRION®:

- vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena, tudi funkcionalne površine.
- Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Napotek:

Vpenjalne stročnice FAHRION® podobne ISO 15488-A.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|-------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d | 8 mm |
| Trn za rezkarje | ER 25 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Tip | 4282 E |
| Zunanji Ø D | 25,7 mm |
| Celotna dolžina L | 34 mm |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |