


FAHRION®
FAHREYOND PROGRESS**ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom, ER 32, Nazivni Ø vpenjanja d: 20mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309414 20 |
| GTIN | 2050001766618 |
| Razred artikla | 39Y |

Opis**Izvedba:**

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.
S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 60 barov).

Zaščita proti koroziji FAHRION®:

- vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena, tudi funkcionalne površine.
- Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Napotek:

Vpenjalne stročnice FAHRION® podobne ISO 15488-A.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|-------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d | 20 mm |
| Trn za rezkarje | ER 32 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Tip | 4537 E |
| Zunanji Ø D | 32,7 mm |
| Celotna dolžina L | 40 mm |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |