

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom, ER 40, Nazivni Ø vpenjanja d: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309419 12
GTIN	2050001768087
Razred artikla	39Y

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.  
S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 100 barov).

**Zaščita proti koroziji FAHRION®:**

- vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena, tudi funkcionalne površine.
- Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

**Primerno za:**

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

**Napotek:**

**Vpenjalne stročnice** FAHRION® podobne ISO 15488-A.

**Tehnični opis**

Nazivni Ø vpenjanja d	12 mm
Trn za rezkarje	ER 40
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm

Tip	4716 E
Zunanji Ø D	40,7 mm
Celotna dolžina L	46 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava