

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom, ER 40, Nazivni Ø vpenjanja d: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309419 16
GTIN	2050001767868
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.
S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 100 barov).

Zaščita proti koroziji FAHRION®:

- vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena, tudi funkcionalne površine.
- Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Napotek:

Vpenjalne stročnice FAHRION® podobne ISO 15488-A.

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	16 mm
Trn za rezkarje	ER 40
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm

Tip	4716 E
Zunanji Ø D	40,7 mm
Celotna dolžina L	46 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava