

FAHRION®
FAHRENDEN PROTECT
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HP s tesnjenjem (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E, ER 16

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309391
GTIN	2050001764782
Razred artikla	33F

Opis
Izvedba:

Sistemski krožni tek in natančnost ponavljanj **3 µm** (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.

Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Primerno za :

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Napotek:

- **Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.**
- **Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).**

Natančnost krožnega teka: ≤ 2 µm

Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER 16
Standard	ISO 15488-A

Natančnost krožnega teka

≤ 2 μm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava