

FAHRION®
FAHRENDEN PROTECTUM**Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HP s tesnjenjem (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm)
429 E, ER 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309394
GTIN	2050001766434
Razred artikla	33F

Opis**Izvedba:**

Sistemski krožni tek in natančnost ponavljanj **3 µm** (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.

Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Primerno za :

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Napotek:

- **Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.**
- **Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).**

Natančnost krožnega teka: ≤ 2 µm

Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER 25
Standard	ISO 15488-A

Natančnost krožnega teka

 $\leq 2 \mu\text{m}$

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava