

Garant

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij, L = 210 mm, Ø d/Ø D1: 20/12mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302415 20/12
GTIN	4045197701398
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

Prevrtan za notranje dovajanje hladilnega sredstva do največ 80 barov. Vključno z vijakom za nastavljanje dolžine. V podaljšku **vgrajeno HM-jedro** duši nastajajoče nihanje in s tem zmanjšuje vibracije. Največje dovoljeno število vrtljajev je 8.000 min⁻¹.

Prednosti:

- **Izogibajte se vibracijam v vpenjalnem sistemu.**
- **Boljša kakovost obdelane površine.**
- **Daljša življenjska doba orodja.**

Tehnični opis

Ø izvrtine D ₁	12 mm
Ø držala d	20 mm
Ø D ₂	18 mm
Celotna dolžina L	210 mm
Značilnost blagovnega imena	L = 210 mm
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Podaljšek

