

**Garant**

**Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij, L = 210 mm, Ø d/Ø D1: 20/10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302415 20/10
GTIN	4045197701381
Razred artikla	31P

**Opis****Izvedba:**

Prevrtan za notranje dovajanje hladilnega sredstva do največ 80 barov. Vključno z vijakom za nastavljanje dolžine. V podaljšku **vgrajeno HM-jedro** duši nastajajoče nihanje in s tem zmanjšuje vibracije. Največje dovoljeno število vrtljajev je 8.000 min<sup>-1</sup>.

**Prednosti:**

- **Izogibajte se vibracijam v vpenjalnem sistemu.**
- **Boljša kakovost obdelane površine.**
- **Daljša življenjska doba orodja.**

**Tehnični opis**

Ø izvrtine D <sub>1</sub>	10 mm
Ø držala d	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Celotna dolžina L	210 mm
Značilnost blagovnega imena	L = 210 mm
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Podaljšek

