



Digitalni mikrometer, Merilno območje: 0-25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	421490 0-25
GTIN	4045197701879
Razred artikla	42B

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv prikaz. Merilni površini s prevleko iz karbidne trdine.
Digitalno in analogno odčitavanje. Proti prahu in brizgajoči vodi zaščiteno kovinsko ohišje.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj z 1 baterijo art. 081560 vel. 357. 1 kroglasti nastavek za merjenje ukrivljenih površin.

Od vel. 25–50, 1 kontrolna mera.

Pakiranje: čvrsta škatla

Vrsta IP-zaščite: IP 54

Kalibriranje: B1

Odčitavanje: 0,001 mm

Točnost: 4 µm

Ø vretena: 6,5 mm

Korak vretena: 0,5 mm

Tehnični opis

Korak vretena	0,5 mm
Merilno območje	0 - 25 mm
Ø vretena	6,5 mm
Točnost	4 µm

Odčitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	B1
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Bügelmessschraube

Storitve

Kalibriranje mikrometra maksimalno merilno območje 25 mm	012050 25
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkS-kalibriranje Mikrometer maksimalno merilno območje 100 mm	012060 100
Kalibriranje mikrometra maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25
DAkS-kalibriranje Mikrometer maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
---	------------