

Garant

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij, L = 300 mm, Ø d/Ø D1: 25/10 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302417 25/10
GTIN	4045197701909
Razred artikla	31P

Opis
Izvedba:

Prevrtan za notranje dovajanje hladilnega sredstva do največ 80 barov. Vključno z vijakom za nastavljanje dolžine. V podaljšku **vgrajeno jedro iz karbidne trdine** duši nastajajoče nihanje in s tem zmanjšuje vibracije.

Največje dovoljeno število vrtljajev je 8.000 min⁻¹.

Prednosti:

- **Izogibajte se vibracijam v vpenjalnem sistemu.**
- **Boljša kakovost obdelane površine.**
- **Daljša življenjska doba orodja.**

Nihanje: z dušenjem

Ø D₂: 16 mm

Tehnični opis

Ø držala d	25 mm
Ø D ₂	16 mm
Ø izvrtine D ₁	10 mm
Celotna dolžina L	300 mm
Značilnost blagovnega imena	L = 300 mm
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Pribor za nakrčevalno glavo

