

Garant

Delavniški stol brez naslonjala, integralna pena, s talnimi drsniki in obročem za noge, visok

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965052
GTIN	4045197702418
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Udobni vrtljivi stoli brez naslonjala iz **integralne pene**, ki je preprosta za čiščenje, pralna, **trpežna** in odporna proti blagim kislinam in lugom.

Višina sedenja se nastavlja z varnostno plinsko vzmetjo z **obročnim prožilcem**. Aluminijasto petkrako podnožje.

Sedežna površina Ø 350 mm.

Nosilnost: 120 kg.

Standard:

DIN 68877

Tehnični opis

Ø talnega križa	690 mm
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Material sedeža odporen proti šibkim kislinam in lugom	da
Barva materiala sedeža	črna

Standard	DIN 68877
Izvedba talnega križa	Drsnik s talnim obročem
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Ø sedeža	350 mm
Nosilnost	120 kg
Material sedežne površine	Integralna pena
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakirani
Način nastavljanja višine	Obročni sprožilec
Izvedba	Visoka višina sedeža
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	580 - 850 mm
Vrsta izdelka	Delavniški stol brez naslonjala

Pribor

Talni drsniki(1 garnitura = 5 kosov)	962518
--------------------------------------	--------