



Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: A01



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	719890 A01
GTIN	4003773048817
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.

Klešče sivo atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase. Členek z **vgrajeno odpiralno vzmetjo. Oblika B – zakrivljene čeljusti 90°.**

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tehnični opis

Oblika	B
celotna dolžina	130 mm
za zunanje varnostne obroče Ø	3 - 10 mm
Ø konice	0,9 mm
Standard	DIN 5254 B
Uporaba klešč za varnostne obroče	Zunanji obroč, zakrivljen

Oblika čeljusti	zakrivljene 90°
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Posebno jeklo
Površina	sivo atramentirane
z omejljnim nastavkom	ne
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo	da
Ročaj s pripravo za utrditev	ne
Zamenljiva konica	ne
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče