

**CNMG 190612, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250383 CA025P
GTIN	4960664863716
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 190612 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: PH

Globina reza  $a_p$ : 1 - 10 mmPodajanje  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 420 m/min**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA025P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje $f$	0,25 - 0,8 mm/v

Globina reza $a_p$	1 - 10 mm
Lomilec odrezkov	PH
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje