

**Rezkar za velika podajanja MFH mini, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 52/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221965 52/5
GTIN	2050002058781
Razred artikla	250

Opis

Rezkar za velika podajanja MFH mini 52/5 mmz notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 5

Ø D₃: 45 mm

maksimalna globina rezanja a_{p maks}: 1 mm

Celotna dolžina L_{celotna}: 40 mm

Ø vpenjalne izvrtine: 22 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}: 97 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina L _{celotna}	40 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	43,3 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø rezila D _c	52 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..

Kot rampe α_{maks}	0,4 stopinj
\varnothing vpenjalne izvrtine	22 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Število rezil Z	5
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	97 mm
$\varnothing D_3$	45 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	102 mm
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------