

**CNMM 190612, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250503 CA025P
GTIN	4960664863815
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	1 - 11 mm
Zvrst	CA025P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	PX
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Rezalni material	HM
Podajanje $f$	0,25 - 0,9 mm/v
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190612

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje