

**CNMM 160616, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250498 CA025P
GTIN	4960664863792
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PX
Globina reza $a_p$	1 - 11 mm
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Zvrst	CA025P
Radij rezila	1,6 mm
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160616

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje